

# Hortum PAN-8X1,25-SI

Ürün numarası: 152700

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	43 mm
İç çap	5.9 mm
Min. bükme yarıçapı	22 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Ruhsat	TÜV
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.024 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için Rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 55 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A