


Manifold Birleřtirme Plakası NAVW-1/4-1-ISO

Ürün numarası: 152789

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiğı norm	ISO 5599-1
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı < 0,1 mg/m ³ , ISO 8573-1:2010'a göre [-:-:2]
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	320 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliğı ile
Montaj türü	geçiş deliğı ile
Kontrol havası bağlantısı 12/14	G1/8
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 14	G1/8
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Kontrol havası bağlantısı 14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm