

Manifold Birleřtirme Plakası NAVW-3/8-2-ISO

Ürün numarası: 152790

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiđi norm	ISO 5599-1
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yađı < 0,1 mg/m ³ , ISO 8573-1:2010'a göre [-:-:2]
LABS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıđı	-20 °C...80 °C
Akışkan sıcaklıđı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklıđı	-10 °C...60 °C
Ürün ađırlıđı	550 g
Bađlantı plakası montaj türü	geçiş deliđi ile
Montaj türü	geçiş deliđi ile
Kontrol havası bađlantısı 12/14	G1/8
Yardımcı kontrol havası bađlantısı 12	G1/8
Yardımcı kontrol havası bađlantısı 14	G1/8
Kontrol havası bađlantısı 12	G1/8
Kontrol havası bađlantısı 14	G1/8
Pnömatik bađlantı 1	G3/8
Pnömatik bađlantı 2	G3/8
Pnömatik bađlantı 4	G3/8
Bađlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm