

# Manifold Birleřtirme Plakası NAVW-1/2-NPT-3

Ürün numarası: 152794

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	190 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı < 0,1 mg/m <sup>3</sup> , ISO 8573-1:2010'a göre [-:-:2]
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kontrol havası bağlantısı 12/14	1/8 NPT
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 12	1/8 NPT
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 14	1/8 NPT
Kontrol havası bağlantısı 12	1/8 NPT
Kontrol havası bağlantısı 14	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 4	1/2 NPT
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm