

# Su tahliye WA-2

Ürün numarası: 152810

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	mekanik
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Manuel kumanda	basmalı
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	harici mekanik tam otomatik
Ölçme büyüklüğü	Dolum seviyesi
Valf fonksiyonu	2/2 açık tek bobinli
Çalışma basıncı	1.5 bar...14 bar
İşletim ortamı	Su
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	92 g
Montaj türü	Hat kurulumu
Yoğuşma drenajı bağlantısı	PK-4
Pnömatik bağlantı	M9
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım