

# Y-Çabuk Bağlantı Rakoru QSYL-1/4-8

Ürün numarası: 153176

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	7.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli, 2'li, paralel İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	25 g
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Montaj türü	Dış altıgen SW14
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/4
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik