

# Çoklu dağıtıcı QSLV2-3/8-12

Ürün numarası: 153219

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Boyut                                   | Standart  |
| Nominal genişlik                        | 6.3 mm  |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama   |
| Montaj konumu                           | herhangi bir  |
| Tasarım                                 | İtme-çekme prensibi   |
| Hazne boyutu                            | 1   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                      |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C  |
| Nominal sıkma torku                     | 15.5 Nm   |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20   |
| Ürün ağırlığı                           | 139 g   |
| Çıkış sayısı                            | 2   |
| Besleme hattı sayısı                    | 1   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış R3/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için                                   |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi                         | PBT   |
| İçi boş cıvata malzemesi                | Pirinç, nikel kaplı   |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM   |
| Hortum contası malzemesi                | NBR   |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımli paslanmaz çelik                                     |

