

**Çoklu dağıtıcı**  
**QSLV3-1/8-8**  
Ürün numarası: 153224

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 4.3 mm                                                              |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama                                                             |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                        |
| Tasarım                                 | İtme-çekme prensibi                                                 |
| Hazne boyutu                            | 1                                                                   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                      |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C                                                      |
| Nominal sıkma torku                     | 7 Nm                                                                |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                               |
| Ürün ağırlığı                           | 56 g                                                                |
| Çıkış sayısı                            | 3                                                                   |
| Besleme hattı sayısı                    | 1                                                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış R1/8                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için                                    |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi                                                                |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | PBT                                                                 |
| İçi boş cıvata malzemesi                | Pirinç, nikel kaplı                                                 |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                                                 |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                                 |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |

