

## Geçmeli burç QSH-8

Ürün numarası: 153253

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                                         |
| Nominal genişlik                        | 6 mm                                                                             |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                                     |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                                 |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                               |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi              |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                                 |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)              |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                    |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Temiz oda sınıfı                        | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C                                                                   |
| Ürün ağırlığı                           | 1 g                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Geçmeli burç çapı 8 mm                                                           |
| Pnömatik bağlantı 2                     | Geçmeli burç çapı 8 mm                                                           |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi                                                                             |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                      |
| Gövde malzemesi                         | PBT                                                                              |