

## Geçmeli burç QSH-10

Ürün numarası: 153254

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                      | Değer                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                        | Standart                                                                         |
| Nominal genişlik                                             | 7.5 mm                                                                           |
| Montaj konumu                                                | herhangi bir                                                                     |
| Tasarım                                                      | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                                 |
| Hazne boyutu                                                 | 10                                                                               |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi              |
| Çalışma basıncına ilişkin not                                | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                                 |
| İşletim ortamı                                               | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)              |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                        | Yağlı işletim mümkün                                                             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                  | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                    |
| LABS uygunluğu                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Ortam sıcaklığı                                              | -10 °C...80 °C                                                                   |
| Ürün ağırlığı                                                | 1.5 g                                                                            |
| Pnömatik bağlantı 1                                          | Geçmeli burç çapı 10 mm                                                          |
| Pnömatik bağlantı 2                                          | Geçmeli burç çapı 10 mm                                                          |
| Gevşetme halkası rengi                                       | mavi                                                                             |
| Malzeme hakkında not                                         | RoHS uyumlu                                                                      |
| Gövde malzemesi                                              | PBT                                                                              |