

Körleme QSC-10H

Ürün numarası: 153270

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Standart |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Kör tapa |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Ürün ağırlığı | 2 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Geçmeli burç çapı 10 mm |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |