

Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSR-3/8-8

Ürün numarası: 153406

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Maks. devir	400 1/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. radyal moment	0.015 Nm
Nominal sıkma torku	15.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	39 g
Montaj türü	Dış altıgen SW17
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik

