

Hortum Birleřtirme Elemanı (Kendinden Kilitlemeli) QSMK-4

Ürün numarası: 153439

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	1.6 mm
İzin verilen hortum tipi	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
Hortum yerleřtirme derinlięi	11.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz řekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralıęı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...80 °C
Ürün aęırlıęı	3.5 g
Pnömatik baęlantı 1	dıř çapı Ø 4 mm olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dıř çapı Ø 4 mm olan hortum için

Özellik	Değer
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik