

Hortum Birleřtirme Elemanı (Kendinden Kilitlemeli) QSK-12

Ürün numarası: 153443

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.2 mm
İzin verilen hortum tipi	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
Hortum yerleřtirme derinliđi	23.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz Őekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıđı	-10 °C...80 °C
Ürün ađırlıđı	40.5 g
Pnömatik bađlantı 1	dıř Őapı Ø 12 mm olan hortum için
Pnömatik bađlantı 2	dıř Őapı Ø 12 mm olan hortum için

Özellik	Değer
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik