

Çek valf
HA-1/8-QS-4
Ürün numarası: 153446

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | Geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | R1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-4 |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 138 l/dak |
| Çalışma basıncı | -1 bar...10 bar |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava |
| Min. fark basıncı açma | 0.1 bar |
| Min. fark basıncı kapama | 0.2 bar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 11 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |