

**Çek valf**  
**HB-3/8-QS-10**  
Ürün numarası: 153457

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                                   | Değer                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | Geri dönüş fonksiyonu                          |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | QS-10                                          |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | R3 / 8                                         |
| Montaj türü                                               | vidalanabilir                                  |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1700 l/dak                                     |
| Çalışma basıncı                                           | -1 bar...10 bar                                |
| Ortam sıcaklığı                                           | 0 °C...60 °C                                   |
| Gövde malzemesi                                           | Eloksallı alüminyum                            |
| Gövde rengi                                               | gümüş                                          |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Min. fark basıncı açma                                    | 0.1 bar                                        |
| Min. fark basıncı kapama                                  | 0.2 bar                                        |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ürün ağırlığı                                             | 47 g                                           |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                    |