

**Çek valf**  
**HB-3/8-QS-12**  
Ürün numarası: 153459

**FESTO**



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-12
Pnömatik bağlantı 2	R3 / 8
Montaj türü	vidalanabilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1886 l/dak
Çalışma basıncı	-1 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Gövde rengi	gümüş
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
Min. fark basıncı açma	0.1 bar
Min. fark basıncı kapama	0.2 bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	50 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu