

Çek valf H-QS-4

Ürün numarası: 153462

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Montaj türü	Hat kurulumu
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	136 l/dak
Çalışma basıncı	-1 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Gövde rengi	siyah
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Min. fark basıncı açma	0.1 bar
Min. fark basıncı kapama	0.2 bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	5.3 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu