


Ama-kapama valfi HE-2-QS-12

rn numarası: 153470

FESTO



Veri sayfası

zellik	Deęer
Valf fonksiyonu	2/2 ift bobinli
Pnmatik baęlantı 1	QS-12
Pnmatik baęlantı 2	QS-12
alıřtırma tr	manuel
Montaj tr	Geiř delięi aracılıęıyla direkt sabitleme Hat kurulumu isteęe baęlı olarak:
Standart nominal debi (DIN 1343'e gre normalleřtirilmiř)	788.4 l/dak
Nominal geniřlik	4.7 mm
alıřma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Ortam sıcaklıęı	0 C...60 C
Gvde malzemesi	PBT takviyeli
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basıncılı hava
Sızdırmazlık prensibi	yumuřak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston srgs
Kontrol tr	doęrudan
Akıř yn	tersine evrilebilir
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mmkn (dięer iřletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akıřkan sıcaklıęı	0 C...60 C
rn aęırlıęı	47 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR