


# Açma-Kapama Valfi HE-3-QS-10

Ürün numarası: 153477

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Valf fonksiyonu   | 3/2 çift bobinli   |
| Ek fonksiyon seçimi                                       | egzoz fonksiyonu ile   |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | QS-10  |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | QS-10  |
| Çalıştırma türü   | manuel   |
| Montaj türü   | Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme<br>Hat kurulumu<br>isteğe bağlı olarak: |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 752.4 l/dak  |
| Nominal genişlik  | 4.6 mm   |
| Çalışma basıncı   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar   |
| Ortam sıcaklığı   | 0 °C...60 °C   |
| Gövde malzemesi   | PBT takviyeli  |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                                     |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısıtlamaz   |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak  |
| Montaj konumu   | herhangi bir   |
| Tasarım   | Piston sürgüsü   |
| Kontrol türü  | doğrudan   |
| Akış yönü   | tersine çevrilemez   |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet  |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temiz oda sınıfı  | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4   |
| Akışkan sıcaklığı   | 0 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı   | 41 g   |
| Pnömatik bağlantı 3                                       | toplanmadı   |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu  |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR  |