

Küresel vana QH-QS-4-1/8

Ürün numarası: 153486

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1	R1/8
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Çalıştırma türü	manuel
Montaj türü	vidalanabilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	235 l/dak
Nominal genişlik	2.5 mm
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	PBTP
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Tasarım	Küresel vana
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	14 g
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu