


# Paralel Kit EAMM-U-86-D40-52B/C-102

Ürün numarası: 1537046

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	175 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	2520 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D40B
Arayüz kodu motor In	52B 52C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu