

Perde Geçiř Rakoru (abuk Baęlantılı) QSSF-3/8-3/8-U

Ürün numarası: 153776

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8.5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	24 Nm
Ürün ağırlığı	68 g
Montaj türü	Hexagon Dış Altıgen 1
Pnömatik bağlantı 1	Diři diş 3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3/8" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	14 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	grı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik