

Bağlama kovani EAMH-110-20-C34-P

Ürün numarası: 1545246

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	30.2 kgmm ²
Ürün ağırlığı	217 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu