


Döner Silindirçeyrek dönüşlü aktüatör DRRD-35-180-FH-Y9A

Ürün numarası: 1547102

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	35
Sönümlenme açısı	85 drc
Son konum başına dönüş açısı ayar aralığı	+10 /-190 derece
Dönüş açısı	180 drc
Sönümlenme	dahili normal hidrolik sönümlenme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kremayer/pinyon
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	15.8 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	1.5 kgm ²
Ürün ağırlığı	4784 g
Montaj türü	geçiş deliği ile dişi diş ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Kapak malzemesi	Alüminyum eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı