

Profil montajı
EAHF-V2-80/100-P
Ürün numarası: 1547780

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Maks. eksenel kuvvet	1.6 kN
Ürün ağırlığı	570 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu