

Sensör bağlantısı
DASI-Q11-40-A-SR
Ürün numarası: 1548054

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Tasarım	T oluğu için Sensör rayı
piston çapı	Ø40
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	62 g
Montaj türü	T oluğuna sıkıştırılmış geçiş deliği ve vida ile kanal somunları ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	Çelik galvanize