

Sinyal verme parçası
DASI-Q11-35/40-A-SL
Ürün numarası: 1548155

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	35 40
Tasarım	T oluğu için
piston çapı	Ø35 Ø40
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	8 g
Montaj türü	T oluğuna sıkıştırılmış dişli pim ile dişi dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	Çelik galvanize