

Sayıcı (İleri) PZV-E-C

Ürün numarası: 15608

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	pnömatik tahrikli mekanik akış sayacı
Geri alma türü	Manuel düğme veya pnömatik sinyal
Gösterge	5 haneli
Tahrik basınç düşüşü	0,2 ± 0,1 bar
Sıfırlama basınç düşüşü	0,15 ± 0,1 bar
Tahrik tepki basıncı	0,6 ± 0,2 bar
Çalışma basıncı	2 bar...8 bar
Minimum geri dönüş basıncı	2 bar
Tahrik minimum pals süresi	10 ms
Sıfırlama minimum pals süresi	180 ms
Minimum duraklama süresi tahrik	15 ms
Minimum duraklama süresi sıfırlama	50 ms
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Montaj türü	Ön panel montajı
Pnömatik bağlantı	M5