

# Kompakt silindir ADVUL-32-60-P-A

Ürün numarası: 156882

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik  | Değer   |
|--|---|
| Strok  | 60 mm   |
| Piston çapı  | 32 mm   |
| Sönümleme  | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı     |
| Montaj konumu  | herhangi bir  |
| Tasarım  | Piston<br>Piston mili                               |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                               |
| Varyantlar   | tek taraflı piston mili                             |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz                         | Çatallı kılavuz çubuk                               |
| Çalışma basıncı                                      | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                   |
| Çalışma şekli  | çift etkili   |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava      |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)      |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 2 - orta derece korozyona maruziyet                 |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Ortam sıcaklığı                                      | -20 °C...80 °C                                      |
| Son konumlarda darbe enerjisi                        | 0.4 j   |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 415 N   |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 483 N   |
| Montaj türü  | geçiş deliği ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı                                    | G1/8  |
| Kovan vidaları malzemesi                             | Galvanize çelik                                     |
| Kapak malzemesi                                      | Dövme alüminyum alaşım                              |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi            | NBR<br>TPE-U(PU)                                    |
| Piston mili malzemesi                                | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                     |
| Silindir borusu malzemesi                            | Dövme alüminyum alaşım                              |