

Eklem bağlantı SUA-40

Ürün numarası: 157323

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
Ürün ağırlığı	199 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Cıvata malzemesi	Galvanize çelik
Kovan malzemesi	Yay çeliği
Yatak malzemesi	Plastik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize
Sigorta malzemesi	Yay çeliği
Mil malzemesi	Çelik koruyucu kapaklı