

Elektrik Bağlantı CPX-CTEL-4-M12-5POL

Ürün numarası: 1577012

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	I-port
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50mm x 107mm x 55mm
Ürün ağırlığı	110 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
Maks. kablo uzunluğu	20 m
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
LED göstergeler	I-port durumu / diagnostiği Modül durumu Yük besleme durumu Sistem besleme durumu
Diyanoz	İletişim hatası Modüllerde kısa devre Modül odaklı diagnostik Düşük voltaj
Kontrol elemanları	DIL şalteri
Maksimum adres hacmi girişleri	32 Bayt
Maks. adres hacmi çıkışlar	32 Bayt
Parametrelendirme	Diagnostik davranışı Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Modül parametreleri Takım değiştirme modu
Dahili çevrim süresi	1 bayt kullanıcı verisi başına 1 ms
İlave fonksiyonlar	Takım değiştirme modu

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı	4x soket 5 kutuplu A kodlu M12
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 65 mA
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Kanal başına maks. çıkış toplam akım	4 x 1,6 A
Kanal başına maks. akım beslemesi	4 x 1,6 A
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	Evet, bir ara tedarik kullanımı sırasında
Cihaz arayüzlerinin sayısı	4