

Yassı silindir DZH-2 1/2"- -PPV-A-S2

Ürün numarası: 158375

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 0.04 in...40 in |
| Piston çapı | 2 1/2" |
| Piston milinin maks. dönüş açısı +/- | 0.4 drc |
| Sönümlleme | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Piston Piston mili |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Varyantlar | Çift taraflı piston mili |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz | Oval piston |
| Çalışma basıncı | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Sönümlleme uzunluğu | 23 mm |
| Dönmeye karşı koruma maks. torku | 2 Nm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 1682 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 1682 N |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 80 g |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 1690 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: dişi diş ile aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | NPT3/8-18 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |

| Özellik | Değer |
|-----------------------|-----------------------|
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |