

Sensör test cihazı SM-TEST-1

Ürün numarası: 158481

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...20 V
Güç kaynağı	İki adet 9V blok batarya
Çalışmaya hazır durumu göstergesi	Yeşil LED
Koruma türü	IP20
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L