

Su Tahliye WA-1-B

Ürün numarası: 158497

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	mekanik
Montaj konumu	dikey +/- 10 °
Manuel kumanda	basmalı
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	harici mekanik tam otomatik
Ölçme büyüklüğü	Dolum seviyesi
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Çalışma basıncı	4 bar...16 bar
İşletim ortamı	Su
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	210 g
Montaj türü	Hat kurulumu
Yoğuşma drenajı bağlantısı	G1/4
Pnömatik bağlantı	M9
Gövde malzemesi	Pirinç PA