


Bağlantı kablosu
NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB
Ürün numarası: 1585794

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Koruma hortum uzunluğu	10 m
Montaj konumu	herhangi bir
Dış mekanda kullanım	IEC 60654-1'e göre hava koşullarına karşı korumalı konumlar sınıfı C1
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Bağıl nem	% 5 - 100 yoğuşma
Koruma türü	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, 5 kutuplu
Elektrik bağlantısı 2	açık uçlu, 5 damarlı
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Min. kablo bükülme yarıçapı	100 mm
Kablo yapısı	5 x 0,75 mm ²
Ürün ağırlığı	2500 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Koruma hortumu malzemesi	PA
Koruma hortumu vidalı bağlantı malzemesi	PA
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE