

Yuvarlak silindir EG-4-5-PK-2

Ürün numarası: 15885

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	4 mm
Sönümleme	sönümleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	Yok
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	3.5 bar...7 bar
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	5 N
Teorik min. yay geri alma kuvveti	1.3 N
Teorik maks. yay geri alma kuvveti	2.5 N
Ürün ağırlığı	4 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Pnömatik bağlantı	PK-2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Silindir borusu malzemesi	Pirinç, nikel kaplı