


Eksenel Kit EAMM-A-D80-100A

Ürün numarası: 1589665

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	92 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	128 kgmm ²
Aktarılabılır tork	60 Nm
Ürün ağırlığı	2030 g
Aktüatör arayüz kodu	D80
Arayüz kodu motor In	100A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu