

# Baęlantı kablosu KMP1-02-VI-6-X

Ürün numarası: 158984  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Kablo 1 - 99 mm uzunluklarda mevcuttur.  
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	İstenildięi gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 300 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım deęeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Elektriksel baęlantı	25-pin Soket
Kablo yapısı	13 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kablo çapı	10 mm
Baęlantı şekli	Baęlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Hafif alaşım - Pres Döküm
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PE
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Gümüşlenmiş Bakır alaşım