


Connecting cable KMP1-02-VI-12-X

Ürün numarası: 158986

FESTO

The cable is available in lengths from 1 to 99 m.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Operating voltage range AC	≤ 300 V
Operating voltage range DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Elektriksel bağlantı	25-pin Soket
Kablo yapısı	25 x 0,75 mm ²
Kablo çapı	13 mm
Bağlantı şekli	Bağlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Hafif alaşım - Pres Döküm
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PE
Material information for crimp connectors	Bakır alaşım Gümüşlenmiş