


Tek yönlü akış kontrol valfleri GR-M3

Ürün numarası: 15899

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M3
Pnömatik bağlantı 2	M3
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	Ön panel montajı geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak:
Kısma yönünde standart anma debisi	29.5 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	26 l/dak...27.5 l/dak
Çalışma basıncı	0.3 bar...8 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2.5 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç