

# T tipi bağlantı NPKA-T-Q6-E-P10

Ürün numarası: 1590710

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	4 mm
Hortum yerleştirme derinliği	25.8 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	12.5 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA66-GF30
Dış contası malzemesi	NBR
Kovan malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR