


Basınç şalteri PEV-1/4-A-SW27

Ürün numarası: 159259

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Basınç ölçüm aralığı	1 bar...10 bar
Çalışma basıncı	1 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...100 °C
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Maks. anahtarlama frekansı	3 Hz
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC	250 V
Maks. çıkış akımı	4000 mA
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...250 V
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Soket
Montaj türü	vidalanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	138 g
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Diyafraam malzemesi	NBR
Eşik değerlerin ayar aralığı	1 bar...10 bar
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L