


# Baęlantı kablosu SIM-M12-3WD-2,5-PU

Ürün numarası: 159430

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Karşılık geldięi norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Elektrik baęlantısı	5 kutuplu / 3 damarlı Açılı soket / açık uç M12x1 / -
Soket kodlama	A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özellięi	Standart
Test koşulları hat	Eęilme yorulma mukavemeti: Festo standardına göre Talep üzerine test koşulları Enerji zinciri: > 5 milyon döngü, bükülme yarıçapı 75 mm
Kablo çapı	3.8 mm
Kablo yapısı	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.25 mm <sup>2</sup>
Damar yalımı renk kodu	mavi kahverengi siyah
Koruma türü	IP65 IP68
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu halojensiz fosforik asit ester içermez

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PU)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP