

# Pano tipi manometre FMA-50-2,5-1/4-EN

Ürün numarası: 159598

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	50
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Ön panel montajı
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	2,5
Koruma türü	IP43
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	ABS
Kontrol camı malzemesi	SAN
Sabitlenme halkası malzemesi	Çelik

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	100 g
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)