


Yağlayıcı LOE-1-D-MAXI

Ürün numarası: 159623

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yağ dolum miktarı	190 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	10 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	9000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1200 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	PC