

Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-3/4-D-MAXI-A

Ürün numarası: 159636

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometreli filtre regülatörü
Maks. yoğunlaşma miktarı	80 cm³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...12 bar
Maks. basınç histerezi	0.4 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	9700 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1370 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm

Özellik	Değer
Kabuk malzemesi	PC