

Hava Tankı|Basınç tankı CRVZS-2

Ürün numarası: 160236

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	2 l
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	AD 2000
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Ruhsat	CRN TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	TSSACRN0H17477.5C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:-] uyarınca basınçlı hava Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Maks. sıkma torku bağlantı dışı	55 Nm
Ürün ağırlığı	1681 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hava tankı malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik