


Darbe Emici YSR-7-5-C

Ürün numarası: 160272

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-------------------------------------|
| Boyut | 7 |
| Strok | 5 mm |
| Sönümleme | kendinden ayarlı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Konum algılama | Yok |
| Maks. çarpma hızı | 3 m/sn |
| Oda sıcaklığında sıfırlama süresi | 0.2 sn |
| Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi | 1 sn |
| Çalışma şekli | baskılayan tek etkili |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Sönümleme uzunluğu | 5 mm |
| Maks. durdurma kuvveti | 300 N |
| Strok başına maks. enerji tüketimi | 2 j |
| Saatte maksimum enerji tüketimi | 12000 j |
| Maks. artık enerji | 0.01 j |
| Geri getirme kuvveti | 1.2 N |
| Min. itme kuvveti | 10 N |
| Ürün ağırlığı | 16 g |
| Kütle aralığı | 5 kg |
| Montaj türü | kilit somunu ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |