


Darbe emici YSR-32-60-C

Ürün numarası: 160274

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	60 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.5 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	60 mm
Maks. durdurma kuvveti	6000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	380 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	220000 j
Maks. artık enerji	2 j
Geri getirme kuvveti	20 N
Min. itme kuvveti	160 N
Ürün ağırlığı	1220 g
Kütle aralığı	400 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik